




ABDRIFTMINDERUNG

TeeJet Düsen sind bekannt für ihre gute Spritzqualität und exzellente Verteilung.

Landwirte und Anwender sind verpflichtet abdriftmindernde Düsentechnik zum Schutz der Umwelt einzusetzen. Aus diesem Grund bietet TeeJet eine Vielzahl an Düsen an, die abdriftmindernd anerkannt sind, ohne bei der Qualität der Applikation Abstriche machen zu müssen.

Die in diesem Dokument genannten Düsen sind vom Julius-Kühn-Institut als abdriftmindernde Düsen im «Verzeichnis Verlustmindernde Geräte» anerkannt und eingetragen.

DynaJet ist das erste PWM System, welches vom JKI als «90 % abdriftmindernd» eingetragen ist in Kombination mit den folgenden Düsen:



AIC11005-VP TeeJet



AITTJ60-11006VP TeeJet

TeeJet[®]
TECHNOLOGIES

TTI60



WEITERE INFORMATIONEN

Empfohlener Druck :
2,5 bis 7 bar

JKI Bewertung	Abdriftminderung		
	50%	75%	90%
TTI60-11002	1,5 - 6,0	1,5 - 3,0	1,5
TTI60-11002S	1,5 - 5,0	1,5 - 3,0	1,5
TTI60-11003	1,5 - 7,0	1,5 - 5,0	1,5 - 3,0
TTI60-11004	1,5 - 7,0	1,5 - 4,0	1,5 - 3,0
TTI60-11005	1,5 - 7,0	1,5 - 3,5	1,5 - 2,0

Klassifizierung der Tropfengröße

G Grob
SG Sehr Grob
EG Extrem Grob
UG Ultra Grob

AI



WEITERE INFORMATIONEN

Empfohlener Druck :
4 bis 8 bar

JKI Bewertung	Abdriftminderung		
	50%	75%	90%
AI11002-VS	-	-	-
AI11002S-VS	2,0 - 4,0	2,0	-
AI11003-VS	2,5 - 5,0	2,5	-
AI11004-VS	2,5 - 4,0	2,5 - 3,0	-
AI11005-VS	2,0 - 5,0	2,0 - 3,0	2,0 - 2,5

Klassifizierung der Tropfengröße

M Mittel
G Grob
SG Sehr grob
EG Extrem Grob

AIC



WEITERE INFORMATIONEN

Empfohlener Druck :
4 bis 8 bar

JKI Bewertung	Abdriftminderung		
	50%	75%	90%
AIC11002S-VP	2,0 - 4,0	2,0 - 2,5	-
AIC11002S-VS	2,0 - 4,0	2,0	-
AIC11003-VP	ab 2,5	nur 2,5	-
AIC11003-VS	2,0 - 8,0	2,0 - 2,5	-
AIC11004-VP	ab 2,5	2,0 - 3,0	-
AIC11004-VS	2,0 - 4,0	2,0 - 3,0	-
AIC11005-VS	2,0 - 5,0	2,0 - 3,0	2,0 - 2,5
AIC11005-VP	2,0 - 5,0	2,0 - 3,0	2,0 - 2,5

Klassifizierung der Tropfengröße

M Mittel
G Grob
SG Sehr grob
EG Extrem grob

AITTJ60



WEITERE INFORMATIONEN

Empfohlener Druck:
3 bis 4 bar

JKI Bewertung	Abdriftminderung		
	50%	75%	90%
AITTJ60-11003	1,5 - 3,0	1,5	-
AITTJ60-11004	1,5 - 4,0	1,5 - 2,0	1,5
AITTJ60-11005	1,5 - 5,0	1,5 - 2,5	1,5
AITTJ60-11006	-	1,5 - 8,0	1,5 - 3,0

Klassifizierung der Tropfengröße

M Mittel
G Grob
SG Sehr Grob
EG Extrem Grob
UG Ultra Grob

APTJ



WEITERE INFORMATIONEN

Empfohlener Druck:
2 bis 4 bar

JKI Bewertung	Abdriftminderung		
	50%	75%	90%
APTJ-11004	2,0 - 5,0	2,0 - 4,0	2,0 - 3,0
APTJ-11006	2,0 - 7,0	2,0 - 5,0	2,0 - 3,0

Klassifizierung der Tropfengröße

EG Extrem Grob
UG Ultra Grob

TT



WEITERE INFORMATIONEN

Empfohlener Druck:
1 bis 6 bar

JKI Bewertung	Abdriftminderung		
	50%	75%	90%
TT11003-VP	1,0 - 1,5	-	-
TT11003-VK	1,0	-	-
TT11004-VP	1,0 - 1,5	-	-
TT11004-VK	1,0	-	-
TT11005-VP	1,0 - 2,5	1,0	-
TT11005-VK	1,0	-	-
TT11006-VK	1,0	-	-
TT11008-VK	1,5 - 3,0	-	-

Klassifizierung der Tropfengröße

SF Sehr Fein
F Fein
M Mittel
G Grob
SG Sehr Grob
EG Extrem Grob
UG Ultra grob

TTI



WEITERE INFORMATIONEN

Empfohlener Druck:
2,5 bis 5,5 bar

JKI Bewertung	Abdriftminderung		
	50%	75%	90%
TTI11002	2,0 - 5,0	2,0 - 2,5	-
TTI11002S	1,5 - 5,0	1,5 - 2,5	1,5
TTI11003	1,5 - 5,0	1,5 - 2,5	1,5
TTI11004	1,0 - 5,0	1,0 - 3,0	1,0 - 2,0
TTI11005	1,0 - 5,0	1,0 - 3,0	1,0 - 2,0
TTI11006	1,0 - 7,0	1,0 - 4,0	1,0 - 3,0

Klassifizierung der Tropfengröße

G Grob
SG Sehr Grob
EG Extrem Grob
UG Ultra grob

AIXR



WEITERE INFORMATIONEN

Empfohlener Druck:
3 bis 5 bar

JKI Bewertung	Abdriftminderung		
	50%	75%	90%
AIXR11003VP	1,5 - 2,0	-	-
AIXR11004VP	1,5 - 3,0	1,5	-
AIXR11005VP	1,5 - 6,0	1,5 - 2,5	1,5

Klassifizierung der Tropfengröße

SF Sehr Fein
F Fein
M Mittel
G Grob
SG Sehr Grob
EG Extrem Grob
UG Ultra grob