




Elektro-Membranpumpe DP23Y, 12 V, 2,8 A max. 4 l/min, max. 3 bar Electric diaphragm pump DP23Y, 12 V, 2,8 A max. 4 l/min, max. 3 bar

Beschreibung:

- Elektro-Membranpumpe für kleine trag- oder fahrbare Spritzgeräte, Streifenspritzgeräte und Sonderanwendungen im landwirtschaftlichen Bereich.
- Zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in flüssiger Form oder anderen, **nicht brennbaren** Flüssigkeiten.
- Bewährte, robuste Konstruktion
- Montage horizontal in jeder Position möglich.
- Montage vertikal immer mit dem Pumpenkopf nach unten.
- Ausführung mit Druckschalter (schaltet bei Überdruck ab).
- Selbstansaugend.
- Für intermittierenden oder kontinuierlichen Betrieb geeignet, je nach Betriebskriterien.
- **Nicht** zum Transport von brennbaren Flüssigkeiten, Aerosolen, Bleichmittel, Chloriden, Frostschutzmittel, Betriebshilfsstoffen oder Kraftstoffen geeignet.

Description:


- electric diaphragm pump for small portable or mobile sprayers, strip sprayers and special applications in the agricultural sector.
- For the application of plant protection products in liquid form or other **non-flammable** liquids.
- Proven, robust construction
- Mounting possible horizontally in any position.
- Vertical installation always with the pump head down.
- Version with pressure switch (switches off in case of overpressure).
- Self-priming.
- Suitable for intermittent or continuous operation, depending on Operating criteria.
- **Not for** transport of flammable liquids, aerosols, bleach, Chlorides, antifreeze, operating supplies or fuels suitable.



Bezeichnung: Designation:	Elektro-Membranpumpe DP23Y Elektro-Diaphragm pump DP23Y
Artikelnummer: Part number:	17535
Betriebsspannung: Voltage:	12 V DC
max. Stromstärke: max. Amps.:	2,8 A
Schutzklasse: Protection rating:	IP54
min. Förderleistung: min. Delivery Rate:	2,4 l/min bei 3 bar 0,63 gpm at 44 PSI
max. Förderleistung: max. Delivery Rate:	4 l/min bei freien Auslauf 1,06 gpm at free outlet
max. Druck: max. Pressure:	3 bar 44 PSI
Anschlüsse: Ports:	Steckanschlüsse, Anschlussteile auf Anfrage Quick-Connect, Connecting parts on request

Elektro-Membranpumpe DP23Y, 12 V, 2,8 A max. 4 l/min, max. 3 bar Electric diaphragm pump DP23Y, 12 V, 2,8 A max. 4 l/min, max. 3 bar

max. Ansaughöhe: <i>max. Self-priming:</i>	2m <i>6,6-ft</i>
Gewicht: <i>Weight:</i>	730 g <i>1,61 lbs</i>
min. Sauganschluss: <i>min. Suction:</i>	3/8" (9,5 mm) Innendurchmesser <i>3/8" (9,5 mm) inside diameter</i>
min. Druckanschluss: <i>min. Outlet:</i>	3/8" (9,5 mm) Innendurchmesser <i>3/8" (9,5 mm) inside diameter</i>
max. Betriebstemperatur: <i>max. Temperature:</i>	60°C <i>140°F</i>
Material Pumpenkopf: <i>Material Pump head:</i>	Polypropylen, Viton, Edelstahl <i>Polypropylene, Viton, Stainless Steel</i>
Material Membrane: <i>Material Diaphragm:</i>	TPV
Material Ventile: <i>Material Valves:</i>	Viton, Polypropylen <i>Viton, polypropylene</i>
Lieferumfang (Artikelnummer): <i>shipment (item number):</i>	1x Pumpe, ArtNr: 17535 2x Steckanschluss mit Tülle 10 mm <i>1x Pump, PartNo: 17535</i> <i>2x Quick connect with hose barb 10 mm</i>



Ermittelt mit Wasser, Wassertemperatur 10°C, Raumtemperatur 18°C

Serienstreuung $\pm 5\%$ des jeweiligen Messpunktes.

Determined with water, water temperature 10 °C, room temperature 18 °C

Series spread $\pm 5\%$ of the respective measuring point

Elektro-Membranpumpe DP23Y, 12 V, 2,8 A max. 4 l/min, max. 3 bar *Electric diaphragm pump DP23Y, 12 V, 2,8 A max. 4 l/min, max. 3 bar*

Entsorgung

Hat das Gerät das Ende seines Lebenszyklus erreicht, ist für eine sichere und fachgerechte Entsorgung, insbesondere der für die Umwelt schädlichen Teile oder Stoffe zu sorgen. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften Ihres Abfallentsorgers und nutzen Sie die an Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von Altgeräten oder informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder unseren Service-Vertretungen. Defekte oder ausgebaute Alteile sind nach Materialsorten getrennt zu sammeln und der ordnungsgemäßen Wiederverwertung zuzuführen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird. Geben Sie Ihr Altgerät auf keinen Fall in den Restmüll.

Disposal

Once the device has reached the end of its life cycle, safe and proper disposal, especially of environmentally harmful parts or substances, must be ensured. Note the local regulations of your waste disposal company and use the local collection centre for the return and recycling of used devices or consult your supplier or our service representatives.

Defective or dismantled used parts are to be collected separately according to material and supplied to the proper recycling.

Please ensure that your used device is kept inaccessible to children until it is transported away. Never dispose your used appliance in the residual waste.